



Cinzel de escoplear, Filo: 10X3mm



Datos de pedido

Número de pedido	743400 10X3
GTIN	4049002006746
Clase de artículo	73U

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal, templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** evita astillados en la cabeza del cinzel.

Aplicación:

Para escoplear puentes entre perforaciones.

Norma:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

Descripción técnica

Filo	10x3 mm
Longitud del mango	125 mm
Peso	80 g
Tipo de producto	Cinzel de escoplear