

**VBW****Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 3 pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810700 3
GTIN	4005887271204
Clase de artículo	83E

**Descripción****Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

**VBW** para soporte del tubo por tres y cuatro puntos. Los racores hexagonales y las piezas de trabajo planas se pueden sujetar con seguridad y sin deformaciones. Mangos con revestimiento de plástico **antideslizante**.

**Material:**

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

**Descripción técnica**

Abertura de sujeción	120 mm
Longitud total	700 mm
Ø de tubo	3 pul
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

