




## Sacarremaches, para Ø de vástago de remache: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	744600 3
GTIN	4024089057812
Clase de artículo	73U

### Descripción

**Ejecución:**

Mango octogonal, cabeza brillante. El **bonificado especial de la cabeza de golpe** impide que ésta se astille.

**Norma:**

**DIN 6434.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Material:**

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.

### Descripción técnica

para Ø de vástago de remache	3 mm
Grosor del mango (máximo)	10 mm
Anchura de agujero	3,5 mm
Longitud total	100 mm
Tipo de producto	Sacarremaches