

**Tenazas para tubos acodados (modelo más ligero), Ø de tubo: 2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810400 2
GTIN	4045197167026
Clase de artículo	82A

**Descripción****Ejecución:**

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

**Material:**

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción.

**Descripción técnica**

Ø de tubo	2 pul
Abertura de sujeción	76 mm
Longitud total	560 mm
Ángulo de boca	45 grados
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables