

**Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 1.1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810600 1.1/2
GTIN	4045197167057
Clase de artículo	82A

**Descripción****Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

**HOLEX** con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. (modelo económico).

**Material:**

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

**Descripción técnica**

Abertura de sujeción	63 mm
Longitud total	420 mm
Ø de tubo	1,1 / 2 pul
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

## Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 1.1/2

810520 1.1/2