



Tenaza acodada para tubos con ajuste rápido, Ø de tubo: 2pul



Datos de pedido

Número de pedido	810750 2
GTIN	4049002104237
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjada. Trabajo extremadamente cómodo para el usuario gracias al **ajuste rápido en poco tiempo**, patentado, y la protección antienganche integrada para evitar magulladuras. Boca en S para soporte del tubo por tres puntos. Mangos con **revestimiento de plástico antideslizante**.

Norma:

DIN 5234

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado; boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Longitud total	560 mm
Abertura de sujeción	70 mm
Ø de tubo	2 pul
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Norma	DIN 5234
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

