



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 3pul



Datos de pedido

Número de pedido	810600 3
GTIN	4045197167071
Clase de artículo	82A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

HOLEX con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. (modelo económico).

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	110 mm
Ø de tubo	3 pul
Longitud total	630 mm
Ángulo de boca	45 grados
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 2

810520 2