



Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 2pul



Datos de pedido

Número de pedido	810500 2
GTIN	4045197237484
Clase de artículo	82A

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

HOLEX con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. Mangos con revestimiento de plástico **antideslizante**.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Ø de tubo	2 pul
Abertura de sujeción	80 mm
Longitud total	560 mm
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 2

810520 2