

**Llave grifa para tubos con mango de hierro fundido, Ø de tubo: 2.1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810850 2.1/2
GTIN	4045197377531
Clase de artículo	82A

Descripción**Ejecución:**

La mordaza por resorte en forma de gancho se ajusta con un tornillo moleteado, preajuste rápido al Ø de tubo correspondiente gracias a la escala de las superficies laterales.

Mango de **fundición maleable** perlítica, pintado en rojo.

Aplicación:

Gracias a las mordazas accionadas por resorte, se pueden utilizar como una carraca. Las mordazas agarran firmemente al tubo cuando se cierran y se aflojan automáticamente al elevar el mango (accionamiento monomanual).

Descripción técnica

Longitud total	450 mm
Abertura de sujeción	77 mm
Ø de tubo	2,1 / 2 pul
Material mango	Fundición maleable perlítica
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables