

VBW**Tenazas para tubos acodados, Ø de tubo: 1/2pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810700 1/2
GTIN	4005887270801
Clase de artículo	83E

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

VBW para soporte del tubo por tres y cuatro puntos. Los racores hexagonales y las piezas de trabajo planas se pueden sujetar con seguridad y sin deformaciones. Mangos con revestimiento de plástico **antideslizante**.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	39 mm
Ø de tubo	1/2 pul
Longitud total	240 mm
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

