

HOLEX**Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, Ø de tubo: 3pul****Datos de pedido**

Número de pedido	810500 3
GTIN	4045197237491
Clase de artículo	82A

Descripción**Ejecución:**

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.

HOLEX con **boca en S** para soporte del tubo por tres puntos. Mangos con revestimiento de plástico **antideslizante**.

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado, boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.

Descripción técnica

Longitud total	630 mm
Abertura de sujeción	110 mm
Ø de tubo	3 pul
Ángulo de boca	45 grados
Versión mango	revestida de plástico antideslizante
Procedimiento de fabricación	completamente forjado
Bonificación boca	templado por inducción
Material alicates	Acero al cromo-vanadio
Boca en S	sí
Forma sueca	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables

Accesorios

Tuerca moleteada Tipo 2

810520 2