




Pelacables de precisión con cortaalambres, para Ø de conductor: 025-08mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 728540 025-08 |
| GTIN | 4011391400252 |
| Clase de artículo | 76C |

Descripción

Ejecución:

Intervalo de aislamiento ajustable en los tramos 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60 y 0,80 mm de Ø. Con cortador de cable integrado.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------|
| Para sección transversal de los conductores AWG | 30-20 |
| para Ø de conductor | 0,25 - 0,8 mm |
| Quality Dress | PWS-PLUS 002 |
| Tipo de producto | Cuchillo |