

**Alicates pelacables, cromados, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	728735 160
GTIN	4003773039570
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un Ø exterior de 5 mm como máximo).
Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Forma de los filos	Prisma de filos
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
con muelle de apertura	sí
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

