



Llave de cinta de sujeción automática, Ancho de cinta / Longitud de cinta: 11/480mm



Datos de pedido

Número de pedido	811550 11/480
GTIN	3148518275859
Clase de artículo	83H

Descripción

Ejecución:

Mango manejable con cinta de acero fino inoxidable. Pieza de presión de metal móvil con dentado para utilizar como carraca.

Ventaja:

Trabajar en un espacio mínimo. Apriete rápido, controlado del cinturón mediante palanca de bloqueo.

Aplicación:

Para sujetar / soltar piezas redondas (filtros de aceite, entre otros).

Descripción técnica

Longitud de cinta	480 mm
Anchura de cinta	11 mm
Ø abertura de sujeción	106 - 145 mm
Peso	0,34 kg
Material cinta	Acero fino
Tipo de producto	Llave para tubos y alicata regulables