

**Alicates pelacables, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	728740 160
GTIN	4045197166586
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un Ø exterior de 5 mm como máximo).  
Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.

Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

**Material:**

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Forma de los filos	Prisma de filos
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	brillante
con muelle de apertura	sí
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

