



Destornillador para Pozidriv, con mango SwissGrip de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	667697 2
GTIN	7610733252862
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido SwissGrip con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Incluso con las manos mojadas o aceitosas se pueden transmitir pares de giro elevados. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 667712

Descripción técnica

Longitud total	205 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Para Ø de tornillos	3,1-5,2 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Serie	SwissGrip
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

