



Alicates pelacables, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	728750 160
GTIN	4003773021933
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un \varnothing exterior de 5 mm como máximo). Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.

Mangos con envolturas de varios componentes, **aislados hasta 1000V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Mordaza cromada.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de los filos	Prisma de filos
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
con muelle de apertura	sí

con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal

sí

Tipo de producto

Alicate cortante