

Garant

Destornillador para Pozidriv, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	667693 3
GTIN	4045197923196
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** fácil de agarrar y agradable al tacto. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Para Ø de tornillos: 5,3 – 7,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 150 mm

Longitud total: 270 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 13 mm

Descripción técnica

Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Longitud total	270 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

