

**Tenazas llave, Longitud total: 180 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	813500 180
GTIN	4045197439512
Clase de artículo	81A

**Descripción****Ejecución:**

Mordazas **paralelas** y **lisas**; modelo cromado. **Ajuste de muescas** pulsando un botón y palanca de sujeción para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre superficies prensoras permite el **ajuste según el principio de la carraca**.

Trabajo cómodo para el usuario gracias a los brazos configurados ergonómicamente con revestimiento de plástico antideslizante que reducen peligro de resbalamiento. **Con escala** para preajuste preciso. Tenaza llave cromada.

**Aplicación:**

**Agarre protector** de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Longitud de boca: 24 mm

Abertura de sujeción: 0 - 36 mm

Longitud total: 180 mm

**Descripción técnica**

Abertura de sujeción	0 - 36 mm
Longitud total	180 mm
Longitud de boca	24 mm