

**Tenazas llave, Longitud total: 250 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	813500 250
GTIN	4045197439529
Clase de artículo	81A

Descripción**Ejecución:**

Mordazas **paralelas y lisas**; modelo cromado. **Ajuste de muescas** pulsando un botón y palanca de sujeción para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre superficies prensoras permite el **ajuste según el principio de la carraca**.

Trabajo cómodo para el usuario gracias a los brazos configurados ergonómicamente con revestimiento de plástico antideslizante que reducen peligro de resbalamiento. **Con escala** para preajuste preciso. Tenaza llave cromada.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Longitud de boca: 33 mm

Abertura de sujeción: 0 - 46 mm

Longitud total: 250 mm

Descripción técnica

Abertura de sujeción	0 - 46 mm
Longitud de boca	33 mm
Longitud total	250 mm