



Destornillador para Pozidriv, con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	667800 0
GTIN	4013288102218
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. **Varilla** de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; **puntas diamantadas**. Superficie nicromatt cromada.

Para Ø de tornillos: hasta 2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 60 mm

Longitud total: 141 mm

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud total	141 mm
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Para Ø de tornillos	hasta 2 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

