



Destornillador para Pozidriv, con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	667800 1
GTIN	4013288102225
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. **Varilla** de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; **puntas diamantadas**. Superficie nicromatt cromada.

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 80 mm

Longitud total: 178 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 8 mm

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	8 mm
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Longitud total	178 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

