



Destornillador para Phillips, con mango rígido "multicraft", Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 668100 3 |
| GTIN | 7610733086658 |
| Clase de artículo | 63E |

Descripción

Ejecución:

Mango robusto "multicraft" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

| | |
|---|------------------------------|
| Longitud de cuchilla cortante | 150 mm |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | 13 mm |
| Longitud total | 270 mm |
| Para Ø de tornillos | 5,3 – 7,2 mm |
| Tamaño de ranura en cruz | 3 |
| Serie | multicraft |
| Perfil de salida | Destornillador para Phillips |
| Tipo de producto | Destornilladores |