



Destornillador para Pozidriv, con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	667800 2
GTIN	4013288102232
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. **Varilla** de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; **puntas diamantadas**. Superficie nicromatt cromada.

Para Ø de tornillos: 3,1 – 5,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm

Longitud total: 205 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 10 mm

Descripción técnica

Longitud total	205 mm
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

