

**Extractores de pasadores, calidad especial cromado, Ø de puntas D: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	746900 6
GTIN	7610733200733
Clase de artículo	73B

**Descripción****Ejecución:**

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El **bonificado especial** de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

**Calidad especial**, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

**Material:**

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud total L1	150 mm
Ø de puntas D	6 mm
Longitud de punzón L2	40 mm
Ø del mango S	10 mm
Dureza de punta	59 HRC
Material	Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superficie	cromado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

