



Destornillador para Pozidriv, con mango Kraftform, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	667800 3
GTIN	4013288102249
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo. **Varilla** de acero especial de gran dureza y una tenacidad especial; **puntas diamantadas**. Superficie nicromatt cromada.

Para Ø de tornillos: 5,3 – 7,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 150 mm

Longitud total: 262 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 13 mm

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Longitud total	262 mm
Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

