



Destornillador para Pozidriv, con mango de plástico, Tamaño de ranura en cruz: 4



Datos de pedido

Número de pedido	668200 4
GTIN	7610733001729
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango rígido "Classic" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio). Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Aplicación:

Destornillador Pozidriv para tornillos con ranuras en cruz Pozidriv y Supadriv.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	4
Longitud de cuchilla cortante	200 mm
Para Ø de tornillos	7,3 – 12,7 mm
Longitud total	330 mm
Serie	Classic
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores