

**Extractor de pasadores con empuñadura, Ø de puntas: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	746940 6
GTIN	7610733254934
Clase de artículo	73B

**Descripción****Ejecución:**

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

**Material:**

Acero al cromo vanadio extra de calidad especial (lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especialmente elevada), cromado. Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.

**Descripción técnica**

Ø de puntas	6 mm
Longitud total	205 mm
Longitud de punzón	82 mm
Mango	Mango de plástico con recubrimiento de elastm. agradable al contacto con la piel
Dureza de punta	59 HRC
Modelo cabezal de percusión	con bonificado especial
Material	Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Superficie	cromado

Tipo de producto

Extractor de pasadores