

**Extractor de pasadores de mecánico, Ø de puntas D: 5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	747500 5
GTIN	7610733200504
Clase de artículo	73B

**Descripción****Ejecución:**

De acero redondo, especialmente esbelto y manejable. Con mango moleteado diagonalmente. Completamente templado, con un **bonificado especial del cabezal de percusión** que evita astillamientos. Dureza de punta máxima posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especial. El Ø efectivo 0,05 – 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

**Material:**

Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.

**Descripción técnica**

Ø del mango S	8 mm
Longitud de punzón L2	35 mm
Ø de puntas D	5 mm
Longitud total L1	120 mm
Dureza de punta	59 HRC
Modelo cabezal de percusión	bonificación del cabezal de percusión especial
Material	Acero al cromovanadio extra
Superficie	cromado
Tipo de producto	Extractor de pasadores

