



## Tenazas llave con cubiertas, mango 2 comp., Longitud total: 150mm



### Datos de pedido

Número de pedido	813720 150
GTIN	4003773069928
Clase de artículo	83D

### Descripción

#### Ejecución:

Bocas **paralelas** y **lisas**; modelo cromado.

**Ajuste de muescas** pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca**.

Tenazas llave cromadas, mangos de varios componentes.

#### Aplicación:

**Agarre protector** de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

#### Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

### Descripción técnica

Longitud de boca	20 mm
Abertura de sujeción	0 - 27 mm
Longitud total	150 mm
Tipo de producto	Tenazas llave

### Accesorios

Surtido de piezas de repuesto para tenazas llave Tipo 150

705910 150