

**Garant****Destornillador para Phillips, corto, con mango Haptoprene de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 0****Datos de pedido**

Número de pedido	667720 0
GTIN	4045197923639
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

**Mango rígido** con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

**Varilla** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** fácil de agarrar y agradable al tacto.

Para Ø de tornillos: hasta 2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 25 mm

Longitud total: 75 mm

**Descripción técnica**

Para Ø de tornillos	hasta 2 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud de cuchilla cortante	25 mm
Longitud total	75 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

