



Destornillador para Pozidriv, con mango rígido "multicraft", Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 668150 1 |
| GTIN | 7610733089017 |
| Clase de artículo | 63E |

Descripción

Ejecución:

Mango robusto "multicraft" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Para Ø de tornillos | 2,1 – 3 mm |
| Tamaño de ranura en cruz | 1 |
| Longitud total | 180 mm |
| Longitud de cuchilla cortante | 80 mm |
| Serie | multicraft |
| Perfil de salida | Destornilladores Pozidriv |
| Tipo de producto | Destornilladores |