



Destornillador para Pozidriv, con mango rígido "multicraft", Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	668150 2
GTIN	7610733089024
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango robusto "multicraft" de plástico transparente, a prueba de golpes (exento de cadmio), especialmente fácil de agarrar, incluso con las manos aceitosas. **Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Con 6 perforaciones como ayuda para aplicar la llave.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	210 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Serie	multicraft
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores