



Tenazas llave, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	813700 180
GTIN	4003773035466
Clase de artículo	83D

Descripción

Ejecución:

Bocas **paralelas y lisas**; modelo cromado.

Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas. La carrera entre las superficies prensoras permite **el ajuste según el principio de la carraca. Escala grabada con láser** (parte delantera **métrica** y trasera **anglosajona**), que permite el ajuste previo del ancho de llave.

Tenazas llave cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Aplicación:

Agarre protector de tornillos, tuercas, grifería cromada, etc.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.º 813725.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	0 - 40 mm
Longitud de boca	22 mm
Longitud total	180 mm
Tipo de producto	Tenazas llave

Accesorios

Surtido de piezas de repuesto para tenazas llave Tipo 180	705910 180
---	------------

Mordazas protectoras para tenazas llave 6 piezas Tamaño
180

813725 180