



## Alicates de corte lateral multifunción, modelo resistente Aislados conforme a VDE, Longitud total: 180mm



### Datos de pedido

Número de pedido	728790 180
GTIN	4007582006488
Clase de artículo	76B

### Descripción

#### Ejecución:

Filos de precisión templados por inducción (aprox. 64 HRC) para alambre de piano. Cuchilla pelacables de precisión para conductores de un solo alambre (macizos) de 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>. Dispositivo de prensado preciso para virolas de cable 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>. Cizalla para el corte plano de tornillos de latón y de cobre M3,5 y M4. Dispositivo de curvado para curvar anillos para conductores de cobre macizos Ø 4, 5 y 6 mm. Brazos con cubiertas de mango gruesas **aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Alto rendimiento de corte y engarce gracias a la relación de transmisión óptima.

#### Aplicación:

Ideal para trabajos en instalaciones eléctricas. Ejecución acodada para una mejor ergonomía y visión libre de la zona de trabajo.

#### Material:

Acero especial para herramientas, mordaza brillante, mangos con envolturas de varios componentes.

### Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Capacidad de corte Ø de cuerda de piano	2 mm
Pelado para Ø de conductor	1,5 mm
Pelado para Ø de conductor	2,5 mm
Para terminales de cables	1,5 mm <sup>2</sup>

Para terminales de cables	2,5 mm <sup>2</sup>
Peso	270 g
Cabezal acodado	25 grados
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero de herramientas especial
Superficie alicates	brillante
Tipo de producto	Alicate cortante