



Guía pasacables de fibra de vidrio Kati® Blitz compact en caja de plástico, Longitud de cinta: 20m



Datos de pedido

Número de pedido	814870 20
GTIN	4044489018206
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Cinta de fibra de vidrio de **3 mm** de grosor, **resistente a la retracción** y, sin embargo, **altamente flexible**; ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.

Casquillos pegados en ambos extremos con rosca M5 para el alojamiento opcional de cabezales de guía de muelle, mallas para tracción de cables o argollas de tracción. Hasta un radio de 30 mm posible.

Suministro:

Incluye accesorios almacenados de manera segura en una caja de plástico: 2 cabezales de guía de muelle Ø 7 y Ø 10 mm, 5 argollas de tracción, 1 malla para tracción de cables Ø 6 – 9 mm, 5 casquillos, 3 manguitos de conexión, 1 pegamento especial 3 g, 1 Power Disk.

Descripción técnica

Longitud de cinta	20 m
Carga máxima en la conexión de la guía pasacables y el manguito	1 kN
Carga máxima en la guía pasacables	5 kN
Tipo de producto	Herramienta de tracción para cables

Accesorios

Tirador deslizante Easy Grip	814775
Lubricante para cables	814760
Cabezal esférico de resorte M5 Ø del cabezal 7 mm	814720 7
Malla para tracción de cables M5 Tipo 6	814710 6
Malla para tracción de cables M5 Tipo 10	814710 10
Adhesivo	814750
Casquillo de entrada M5	814740
Cabezal de entrada M5 con anilla	814730
Cabezal esférico de resorte M5 Ø del cabezal 10 mm	814720 10