



## Cortatubos con 3 moletas para tubos de acero, para tubos de hasta: 2pul



### Datos de pedido

Número de pedido	815100 2
GTIN	4018754241910
Clase de artículo	83A

### Descripción

#### Ejecución:

**Cuerpo** de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. **Moleta** para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. **Rodillos de guía** de acero especial; cromado.

#### Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.

Este cortatubos permite trabajar en tubos ya dispuestos. Con el funcionamiento tipo carraca basta una zona de acción de 120°.

Ø de la moleta: 41 mm

Moleta anchura: 19 mm

Moleta perforación: 9 mm

para Ø exterior tubo: 1/8 – 2 pul

### Descripción técnica

Moleta perforación	9 mm
Moleta anchura	19 mm
para Ø exterior tubo	1/8 – 2 pul
Ø de la moleta	41 mm
Número de rodillos de guía	0
Número de moletas	3
Tipo de producto	Cortatubos

---

**Accesorios**

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54 mm

814920 54

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54E mm

814920 54E

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm

814920 35

Cuchillas de recambio para tubos de acero

815250