



Destornillador para Phillips con capuchón de golpe, Tamaño de ranura en cruz: 4



Datos de pedido

Número de pedido	668300 4
GTIN	4013288017765
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas incorporadas** (excepto tam. 4) y **capuchón de golpe**. **Varilla hexagonal** de acero especial tenaz **continua hasta el extremo del mango**, resalto hexagonal como ayuda para aplicación de llave. Superficie cromada nicromate, puntas en negro.

Aplicación:

Destornillador para Phillips para tornillos con ranura en cruz según DIN 7962 hoja 1 (también Phillips Recess).

Para Ø de tornillos: 7,3 – 12,7 mm

Longitud de cuchilla cortante: 200 mm

Longitud total: 317 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 16 mm

Descripción técnica

Longitud total	317 mm
Longitud de cuchilla cortante	200 mm
Tamaño de ranura en cruz	4
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	16 mm
Para Ø de tornillos	7,3 – 12,7 mm
Quality Dress	917 SPH
Perfil de salida	Destornillador para Phillips

Capuchón de golpe	sí
Tipo de producto	Destornilladores