



Cortatubos con 1 moleta para tubos de acero, para tubos de hasta: 1.1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	815000 1.1/4
GTIN	4018754241880
Clase de artículo	83A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. **Moleta** para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. **Rodillos de guía** de acero especial; cromado.

Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.

Al cortar la rebaba exterior se lamina automáticamente. Tras el corte la rosca se puede filetear inmediatamente.

Ø de la moleta: 25 mm

Moleta anchura: 14 mm

Moleta perforación: 7,5 mm

para Ø exterior tubo: 1/8" – 1.1/4" pul

Descripción técnica

Moleta perforación	7,5 mm
Ø de la moleta	25 mm
Moleta anchura	14 mm
para Ø exterior tubo	1/8" – 1.1/4" pul
Número de rodillos de guía	2
Número de moletas	1
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo
de hasta 35 mm

814920 35

Cuchillas de recambio para tubos de acero para cortatubos
1.1/4 pul

815200 1.1/4