



Alicate de corte lateral para pelar Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	728780 160
GTIN	4003773040279
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Filos de precisión templados por inducción (aprox. 60 HRC) para alambre blando. Cuchilla pelacables de precisión para conductores de un solo alambre (macizos) de 1,5 y 2,5 mm². Brazos con cubiertas de mango gruesas **aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Aplicación:

Ideales para trabajos en instalaciones eléctricas.

Material:

Acero herramental especial, alicate cromado, mangos con cubiertas de varios componentes.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	160 mm
Pelado para Ø de conductor	2,5 mm ²
Pelado para Ø de conductor	1,5 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)

Material	Acero de herramientas especial
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate cortante