



## Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	668270 2
GTIN	4013288004055
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla Wera Lasertip** de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Para Ø de tornillos: 3,1 – 5,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm

Longitud total: 205 mm

Punta de varilla: Lasertip

### Descripción técnica

Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Punta de varilla	Lasertip
Tamaño de ranura en cruz	2
Quality Dress	355 PZ
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

