



Cortatubos con 1 moleta para tubos de acero, para tubos de hasta: 2pul



Datos de pedido

Número de pedido	815000 2
GTIN	4018754241897
Clase de artículo	83A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. **Moleta** para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. **Rodillos de guía** de acero especial; cromado.

Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.

Al cortar la rebaba exterior se lamina automáticamente. Tras el corte la rosca se puede filetear inmediatamente.

Ø de la moleta: 32 mm

Moleta anchura: 19 mm

Moleta perforación: 9 mm

para Ø exterior tubo: 1/8 – 2 pul

Descripción técnica

Moleta anchura	19 mm
Ø de la moleta	32 mm
para Ø exterior tubo	1/8 – 2 pul
Moleta perforación	9 mm
Número de rodillos de guía	2
Número de moletas	1
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54 mm

814920 54

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm

814920 35

Cuchillas de recambio para tubos de acero para cortatubos 2 pul

815200 2

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54E mm

814920 54E