



Destornillador "Stainless" para Pozidriv, con varilla de acero inoxidable, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	668290 0
GTIN	4013288107435
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero fino con **punta de salida microrrugosa** (a partir de tam. 1).

Material: Acero fino, INOX

Para Ø de tornillos: -2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 60 mm

Longitud total: 141 mm

Descripción técnica

Longitud total	141 mm
Para Ø de tornillos	-2 mm
Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Quality Dress	3355 PZ
Material	Acero fino, INOX
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

