



Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	668260 2
GTIN	4013288003638
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero especial de alta aleación con **punta de salida microrrugosa**, recubierta de níquel por procedimientos químicos. (tam. 0, 1S, 2S sin Lasertip, con punta de salida negra).

Para Ø de tornillos: 3,1 – 5,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm

Longitud total: 205 mm

Punta de varilla: Lasertip

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Punta de varilla	Lasertip
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Longitud total	205 mm
Quality Dress	350 PH
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

