



Destornillador "Stainless" para Pozidriv, con varilla de acero inoxidable, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668290 1
GTIN	4013288107442
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

Varilla Wera Lasertip de acero fino con **punta de salida microrrugosa** (a partir de tam. 1).

Material: Acero fino, INOX

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 80 mm

Longitud total: 178 mm

Descripción técnica

Longitud total	178 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Quality Dress	3355 PZ
Material	Acero fino, INOX
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

