



Destornillador para Phillips, con mango de madera, Tamaño de ranura en cruz: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668450 1
GTIN	4045197372437
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Varilla continua hasta el extremo del mango. Filo de acero al cromo vanadio, templado continuo, con resalto de 6 caras para ayuda para aplicar la llave, superficie con niquelado brillante.

Para Ø de tornillos: 2,1 – 3 mm

Longitud de cuchilla cortante: 80 mm

Longitud total: 177 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 8 mm

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	8 mm
Longitud total	177 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Para Ø de tornillos	2,1 – 3 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips