



## Destornillador para electricistas para Phillips, Classic completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	668370 2
GTIN	7610733064427
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.

**Mango delgado** con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.

**Varilla** de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y resistencia especial.

#### Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

### Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	2
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

