



## Destornillador "Stainless" para Pozidriv, con varilla de acero inoxidable, Tamaño de ranura en cruz: 2



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 668290 2      |
| GTIN              | 4013288107459 |
| Clase de artículo | 63H           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes con **zonas blandas integradas**, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla Wera Lasertip** de acero fino con **punta de salida microrrugosa** (a partir de tam. 1).

Material: Acero fino, INOX

Para Ø de tornillos: 3,1 – 5,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm

Longitud total: 205 mm

### Descripción técnica

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Para Ø de tornillos           | 3,1 – 5,2 mm              |
| Tamaño de ranura en cruz      | 2                         |
| Longitud de cuchilla cortante | 100 mm                    |
| Longitud total                | 205 mm                    |
| Quality Dress                 | 3355 PZ                   |
| Material                      | Acero fino, INOX          |
| Perfil de salida              | Destornilladores Pozidriv |
| Tipo de producto              | Destornilladores          |

