



Destornillador para electricistas para tornillos más-menos, Classic completamente aisladas, Tamaño del perfil: 1



Datos de pedido

Número de pedido	668390 1
GTIN	7610733205684
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.

Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los **tornillos más-menos (combinación de Pozidriv / ranura)**, que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.

Descripción técnica

Perfil Pozidriv – ranura	1 – 0,7×4,5
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Tamaño del perfil	1
Longitud total	175 mm
Serie	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto	Destornilladores