



Destornillador para Phillips, con mango de madera, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	668450 2
GTIN	4045197372444
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Varilla continua hasta el extremo del mango. Filo de acero al cromo vanadio, templado continuo, con resalto de 6 caras para ayuda para aplicar la llave, superficie con niquelado brillante.

Para Ø de tornillos: 3,1 – 5,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 100 mm

Longitud total: 205 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 10 mm

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Tamaño de ranura en cruz	2
Para Ø de tornillos	3,1 – 5,2 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips